

**CCMT 060202, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 380 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura