



Mandrino fermapezzi per foro passante, D1: 77,7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.**
- **Possibilità di lavorazione su 5 lati.**
- **Ottima ripetibilità.**
- **Facile lavorazione del corpo base al Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

Descrizione tecnica

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
Ø Serraggio minimo D ₂	29,3 mm
Forza di serraggio	44,5 kN
Ø Esterno D ₁	77,7 mm
Ø D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M 16
Ø Esterno D	107,5 mm
Coppia di serraggio massimo	280 Nm
Corsa di serraggio massima	0,38 mm
Tolleranza Ø esterno	h9
Tipo di prodotto	Mandrino portapezzi