



Mandrino fermapezzi per foro passante, D1: 103mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370015 103
GTIN	4046368384501
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.**
- **Possibilità di lavorazione su 5 lati.**
- **Ottima ripetibilità.**
- **Facile lavorazione del corpo base al Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

Descrizione tecnica

Ø D ₃	M 16
H ₁	37,6 mm
Ø Esterno D	132,9 mm
Forza di serraggio	44,5 kN
H	45,5 mm
Ø D ₄	M 6/118

Ø Esterno D ₁	103 mm
Ø Serraggio minimo D ₂	29,3 mm
Coppia di serraggio massimo	280 Nm
Corsa di serraggio massima	0,38 mm
Tolleranza Ø esterno	h9
Tipo di prodotto	Mandrino portapezzi