

**Tenditore a cuneo doppio, Filettatura M: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370010 M4
GTIN	4046368870509
Classe articolo	37M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Profilo di alluminio con cuneo in acciaio, vite inclusa.**
- **Multiserraggio salvaspazio.**

Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di pezzi tondi e piatti.

Descrizione tecnica

B ₁	10,4 mm
Filettatura M	M4
Altezza H ₂	5,6 mm
Per apertura a esagono incassato	3 mm
B ₂	12,7 mm
Forza di serraggio	2,2 kN
Espansione massima	13,2 mm
H ₁	12,7 mm
Coppia di serraggio massimo	3,4 Nm
Lunghezza L	15,9 mm

Altezza H	14,5 mm
Larghezza B	12,3 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a cuneo