



Morsetto di serraggio a eccentrico, Filettatura M: M6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370005 M6
GTIN	4046368503261
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- Minor esigenza di spazio, quindi minore ingombro bordi.
- Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.

Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

Descrizione tecnica

Lunghezza del filetto L	12 mm
Dimensione A	7,8 mm
Altezza disco H	4,8 mm
Forza di serraggio	3,4 kN
Vite esagonale SW	16 mm
Filettatura M	M6
Corsa eccentrica S_1	1,3 mm
SW ₁ esagono incassato	4 mm
Coppia di serraggio massimo	8,5 Nm

Tipo di prodotto

Morsetto di serraggio a eccentrico