



Mandrino fermapezzi per foro passante, D1: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370015 20
GTIN	4046368381500
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.**
- **Possibilità di lavorazione su 5 lati.**
- **Ottima ripetibilità.**
- **Facile lavorazione del corpo base al Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

Descrizione tecnica

Ø D ₃	M 8
Ø Esterno D ₁	20 mm
H	24,9 mm
Ø D ₄	M 3/29
Forza di serraggio	11,1 kN
H ₁	19 mm

Ø Serraggio minimo D ₂	13,5 mm
Ø Esterno D	37,5 mm
Coppia di serraggio massimo	34 Nm
Corsa di serraggio massima	0,38 mm
Tolleranza Ø esterno	h9
Tipo di prodotto	Mandrino portapezzi