




Morsetto di serraggio a eccentrico, Filettatura M: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370005 M10
GTIN	4046368503308
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- **Minor esigenza di spazio, quindi minore ingombro bordi.**
- **Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.**

Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

Descrizione tecnica

Corsa eccentrica S_1	1,6 mm
Vite esagonale SW	20 mm
Lunghezza del filetto L	20 mm
Filettatura M	M10
Dimensione A	10,2 mm
Forza di serraggio	9 kN
Altezza disco H	6,4 mm
SW ₁ esagono incassato	7 mm
Coppia di serraggio massimo	28 Nm

Tipo di prodotto

Morsetto di serraggio a eccentrico