




## Morsetto di serraggio Pitbull Punta tronca, Filettatura M: M4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370030 M4
GTIN	4046368563302
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Elemento di fissaggio munito di vite a brugola DIN912, con o-ring resistente agli oli.
- Serraggio sicuro e preciso.
- Ingombro ridotto, quindi ingombro bordi limitato.

**Bordo senza filo** per lavori generici.

#### Uso:

Ideale per il serraggio multiplo.

### Descrizione tecnica

Corsa di bloccaggio	0,4 mm
Materiale	Acciaio
Larghezza di bloccaggio	12,7 mm
H <sub>1</sub>	4,8 mm
Forza di serraggio	6,6 kN
B <sub>H9</sub>	12,7 mm

Filettatura M	M4
H	9,9 mm
Altezza H <sub>2</sub>	2,6 mm
B <sub>1</sub>	5,1 mm
Coppia di serraggio massimo	5,6 Nm
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo