



## Morsetto di serraggio a eccentrico, Filettatura M: M8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370005 M8
GTIN	4046368503285
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Minor esigenza di spazio, quindi minore ingombro bordi.**
- **Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.**

Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.

#### Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

#### Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

### Descrizione tecnica

Forza di serraggio	3,6 kN
Filettatura M	M8
Vite esagonale SW	20 mm
Lunghezza del filetto L	16 mm
Altezza disco H	4,8 mm
SW <sub>1</sub> esagono incassato	5 mm
Corsa eccentrica S <sub>1</sub>	1 mm
Dimensione A	10,2 mm
Coppia di serraggio massimo	11,3 Nm

Tipo di prodotto

Morsetto di serraggio a eccentrico