



## Tenditore a cuneo doppio, Filettatura M: M6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370010 M6
GTIN	4046368870752
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Profilo di alluminio con cuneo in acciaio, vite inclusa.
- Multiserraggio salvaspazio.

#### Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di pezzi tondi e piatti.

### Descrizione tecnica

Per apertura a esagono incassato	5 mm
B <sub>1</sub>	16,1 mm
Altezza H <sub>2</sub>	9,5 mm
Forza di serraggio	6,7 kN
Filettatura M	M6
B <sub>2</sub>	19 mm
H <sub>1</sub>	19,05 mm
Espansione massima	20,3 mm
Coppia di serraggio massimo	14,3 Nm
Lunghezza L	23,8 mm

Altezza H	19 mm
Larghezza B	18,6 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a cuneo