



## Morsetto di serraggio a eccentrico, Filettatura M: M12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370005 M12
GTIN	4046368503322
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Minor esigenza di spazio, quindi minore ingombro bordi.
- Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.

Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.

#### Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

#### Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

### Descrizione tecnica

Filettatura M	M12
Corsa eccentrica $S_1$	2 mm
Vite esagonale SW	25 mm
Lunghezza del filetto L	25 mm
Forza di serraggio	18 kN
Dimensione A	12,7 mm
SW <sub>1</sub> esagono incassato	8 mm
Altezza disco H	9,5 mm
Coppia di serraggio massimo	88 Nm

Tipo di prodotto

Morsetto di serraggio a eccentrico