



## Chiave regolabile a rullino con regolazione rapida, Lunghezza complessiva: 255mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813920 255
GTIN	3662424092213
Classe articolo	83H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma ergonomica, cromata. Posizione della bocca 22,5°. Rapido meccanismo di regolazione per garantire una sostituzione rapida. Con **scala** in misure metriche e pollici sulla bocca.

#### Norma:

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	10 pollici
Lunghezza complessiva	255 mm
Apertura massima	38 mm
Norma	ISO 6787
Norma	DIN 3117
Norma	ASME B107.100
Posizione della bocca	22,5 grado
Superficie	cromata
Antiscintilla	no
Scala	sì
Manico	no
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili a rullino

