



## Chiave regolabile a rullino con regolazione rapida, Lunghezza complessiva: 150mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813920 150
GTIN	3662424092190
Classe articolo	83H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma ergonomica, cromata. Posizione della bocca 22,5°. Rapido meccanismo di regolazione per garantire una sostituzione rapida. Con **scala** in misure metriche e pollici sulla bocca.

#### Norma:

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

### Descrizione tecnica

Apertura massima	23 mm
Lunghezza complessiva	6 pollici
Lunghezza complessiva	150 mm
Norma	ISO 6787
Norma	DIN 3117
Norma	ASME B107.100
Posizione della bocca	22,5 grado
Superficie	cromata
Antiscintilla	no
Scala	sì
Manico	no

Tipo di prodotto

Chiavi regolabili a rullino