



## Morsetto di serraggio Pitbull Punta tronca, Filettatura M: M6



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370030 M6     |
| GTIN            | 4046368563609 |
| Classe articolo | 37M           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Elemento di fissaggio munito di vite a brugola DIN912, con o-ring resistente agli oli.
- Serraggio sicuro e preciso.
- Ingombro ridotto, quindi ingombro bordi limitato.

**Bordo senza filo** per lavori generici.

#### Uso:

Ideale per il serraggio multiplo.

### Descrizione tecnica

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Altezza $H_2$       | 3,8 mm   |
| H                   | 14,48 mm |
| Corsa di bloccaggio | 0,6 mm   |
| Forza di serraggio  | 16 kN    |
| $B_{H9}$            | 19,05 mm |
| $H_1$               | 7,2 mm   |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Materiale                   | Acciaio                              |
| B <sub>1</sub>              | 7,6 mm                               |
| Larghezza di bloccaggio     | 19,1 mm                              |
| Filettatura M               | M6                                   |
| Coppia di serraggio massimo | 22,5 Nm                              |
| Tipo di prodotto            | Sistema di serraggio del dispositivo |