



Chiave regolabile a rullino con regolazione rapida, Lunghezza complessiva: 110mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 813920 110 |
| GTIN | 3662424092183 |
| Classe articolo | 83H |

Descrizione

Esecuzione:

Forma ergonomica, cromata. Posizione della bocca 22,5°. Rapido meccanismo di regolazione per garantire una sostituzione rapida. Con **scala** in misure metriche e pollici sulla bocca.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Lunghezza complessiva | 4 pollici |
| Apertura massima | 17 mm |
| Lunghezza complessiva | 110 mm |
| Norma | ISO 6787 |
| Norma | DIN 3117 |
| Norma | ASME B107.100 |
| Posizione della bocca | 22,5 grado |
| Superficie | cromata |
| Antiscintilla | no |
| Scala | sì |
| Manico | no |
| Tipo di prodotto | Chiavi regolabili a rullino |

