



Chiave regolabile a rullino con regolazione rapida, Lunghezza complessiva: 450mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813920 450
GTIN	3662424092237
Classe articolo	83H

Descrizione

Esecuzione:

Forma ergonomica, cromata. Posizione della bocca 22,5°. Rapido meccanismo di regolazione per garantire una sostituzione rapida. Con **scala** in misure metriche e pollici sulla bocca.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Descrizione tecnica

Apertura massima	63 mm
Lunghezza complessiva	450 mm
Lunghezza complessiva	18 pollici
Norma	ISO 6787
Norma	DIN 3117
Norma	ASME B107.100
Posizione della bocca	22,5 grado
Superficie	cromata
Antiscintilla	no
Scala	sì
Manico	no
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili a rullino

