




Morsetto di serraggio Pitbull Punta tronca, Filettatura M: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370030 M10
GTIN	4046368563753
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- Elemento di fissaggio munito di vite a brugola DIN912, con o-ring resistente agli oli.
- Serraggio sicuro e preciso.
- Ingombro ridotto, quindi ingombro bordi limitato.

Bordo senza filo per lavori generici.

Uso:

Ideale per il serraggio multiplo.

Descrizione tecnica

Corsa di bloccaggio	1,7 mm
Larghezza di bloccaggio	25,4 mm
Altezza H ₂	6,3 mm
Filettatura M	M10
Forza di serraggio	26 kN
H	18,03 mm

Materiale	Acciaio
H ₁	11,4 mm
B ₁	10,2 mm
B _{H9}	25,4 mm
Coppia di serraggio massimo	40 Nm
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo