

Garant
Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto, Ø 125 mm, Grana: 60


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565275 60
GTIN	4062406162504
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

- **Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

speed - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di asportazione del truciolo** e una durata elevata.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
Descrizione della forma	piatto
Grana	60

Ø Foro	22,23 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		