

**Garant****Disco abrasivo lamellare X-LOCK long life ZA conico, Ø 125 mm, Grana: 120**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565279 120
GTIN	4062406162566
Classe articolo	51M

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

**long life** - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**.

Sostituzione rapida e senza utensili della mola grazie al sistema X-LOCK.

### Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

### Nota:

I dischi abrasivi con lamelle di tela X-LOCK sono compatibili verso il basso e possono essere utilizzati anche sulle normali smerigliatrici angolari.

## Descrizione tecnica

Descrizione della forma	inclinato
-------------------------	-----------

Ø Foro	22,23 mm
Grana	120
Ø Disco	125 mm
Serie	Sistema X-LOCK
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		