



Disco abrasivo per sgrossatura Silver, Ø Disco × Spessore disco: 125X7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	560453 125X7
GTIN	4054596443884
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo **Silver** per sbavatura e asportazioni pesanti su materiali duri e molto duri, in particolare acciaio e acciaio INOX, ghisa e bronzo.

Uso:

Per rettifiche ad asportazione e troncatore difficili.

Specifica:

A36P-BF.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	7 mm
Ø Disco	125 mm
Serie	SILVER
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per sgrossatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		