

**3M****Disco per troncatura Silver, Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563325 115
GTIN	5902658109317
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Disco per troncatura Silver con potenza di taglio e durata elevate. Miscela di grane con **grana ceramica PSG**.

**Uso:**

Per tagli rapidi e senza sbavature con ridotto carico termico.

**Specifica:**

**A36R-BF.**

**Descrizione tecnica**

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	115 mm
Descrizione della forma	diritto
Larghezza disco	1 mm
Serie	SILVER
Per spessori materiale	3 - 5 mm

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		