

3M**Disco per troncatura Silver, Ø Disco: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563325 125
GTIN	5902658104978
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Disco per troncatura Silver con potenza di taglio e durata elevate. Miscela di grane con **grana ceramica PSG**.

Uso:

Per tagli rapidi e senza sbavature con ridotto carico termico.

Specifica:

A36R-BF.

Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
Larghezza disco	1 mm
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	diritto
Serie	SILVER
Per spessori materiale	3 - 5 mm

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		