



Trapano a massa battente a batteria, Modello: 71150464



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074000 71150464
GTIN	4014586887388
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Robusto e **potente avvitatore a percussione a batteria** con **scatola degli ingranaggi in metallo** di lunga durata, meccanismo interamente in metallo e **impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido**.

Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro.

Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. Coppia di serraggio superiore del 10% alla rotazione antioraria. Regolazione elettronica della coppia su 6 livelli.

Select Version.

- **Attacco quadro da 3/8 pollici.**
- **Coppia massima di 135 Nm.**

Vantaggi:

Regolazione elettronica della coppia su 6 livelli.

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie, con valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi n. art. 073835, mentre per gli starter-set a batteria al n. art. 073832.

Descrizione tecnica

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero di colpi	0 - 3600 min ⁻¹
Coppia massima	135 Nm
Vibrazione massima a norma EN	14,5 m/s ²
Peso	0,85 kg
Utilizzo tipico	Strong
Dimensione portautensile	3/8 pollici
Denominazione originale prodotto	ASCD 12-150 W8
Tensione batteria	12 V
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M14
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria
FE12 V

073835 FE12

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria
FE12 V

073837 FE12