

Garant**Portautensili con boccole portautensili, Larghezza 452 mm, Per codoli utensili: C8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970125 C8
GTIN	4062406162665
Classe articolo	91L

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica. Montaggio libero **con inclinazione 0° / 20° / 45°**.

Per :**Larghezza 452 mm:**

Carrello modulare n. art. 970011; 970016 Dim. 452/A; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 Dim. 452; telaio da banco n. art. 970505 Dim. 0.

Larghezza 627 mm:

Carrello modulare n. art. 970011; 970016 Dim. 627/A; 627/B; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 Dim. 627; armadi verticali n. art. 942002; 942004 e n. art. 971605; 971625.

Verniciatura:

Termoverniciate in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI 20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Profondità: 150 mm

Dimensione laterale telaio: 37 mm

Numero boccole portautensili: 4

Interasse A: 108 mm

Descrizione tecnica

Dimensione laterale telaio	37 mm
Numero boccole portautensili	4
Interasse A	108 mm
Profondità	150 mm
Per codoli utensili	C8
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Larghezza 452 mm
Tipo di prodotto	Sistema di supporto per carrelli per macchine a CN