

Garant**Carrelli per macchine CN con ruote in gomma piena, Larghezza utile: 452mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970046 452
GTIN	4062406163112
Classe articolo	91L

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio e struttura in lamiera di acciaio con pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili. Cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (Ø 160 mm) e 4 grandi maniglie per un uso sicuro in officina. Inclusa mensola in lamiera di acciaio (lungh.xlargh.xprof. 150x452x30 mm).

Fornitura:

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in gomma piena.

Verniciatura:

Telaio e pareti laterali antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Descrizione tecnica

Numero di guide portanti (per lato)	2
Larghezza superficie di appoggio	500 mm

Altezza	1200 mm
Larghezza utile	452 mm
Profondità superficie di appoggio	800 mm
Profondità	800 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di portautensili (per lato)	4
Portata massima	400 kg
Ø Ruota	160 mm
Materiale ruota	Gomma piena
Larghezza	500 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrelli per macchine CN

Accessori

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK100	970125 HSK100
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI30	970125 VDI30
Guida portante per portautensili Tool-UNIT Larghezza 452 mm	970110 452
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK50	970125 HSK50
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C5	970125 C5
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK63	970125 HSK63
	970125 C8

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
C8

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
SK40

970125 SK40

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
SK30

970125 SK30

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
SK50

970125 SK50

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
HSK40

970125 HSK40

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
HSK80

970125 HSK80

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
VDI20

970125 VDI20

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili 0

970125 0

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
VDI40

970125 VDI40

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
C6

970125 C6

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
C4

970125 C4