

**Garant****Carrello con ruote in PU, Larghezza utile mm / modello: 627/B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Classe articolo	91L

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Telaio stabile con 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (Ø 160 mm). I montanti vengono avvitati con il telaio e la maniglia. Pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili.

**Fornitura:**

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in PU.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, pareti laterali antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 925 mm

Largh. sup. appoggio: 675 mm

Prof. sup. appoggio: 1100 mm

Larghezza utile: 627 mm

Numero di guide portanti (1 livello): 4

Numero di portautensili (1 livello): 7

**Descrizione tecnica**

Profondità	1100 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di portautensili (1 livello)	7
Modello	B
Larghezza utile	627 mm
Portata massima	400 kg
Materiale ruota	PU
Larghezza	675 mm
Numero di guide portanti (1 livello)	4
Ø Ruota	160 mm
Altezza	925 mm
Largh. sup. appoggio	675 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Prof. sup. appoggio	1100 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrelli per macchine CN

## Accessori

Mensola con coperchio per carrelli modulari Larghezza 627 mm	970175 627
Mensola per carrelli modulari Larghezza 627 mm	970170 627