

Garant**Carrello con ruote in gomma piena, Larghezza utile mm / modello: 627/B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Classe articolo	91L

Descrizione**Esecuzione:**

Stabile telaio con 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (Ø 160 mm). I montanti vengono avvitati con il telaio e la maniglia. Pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili.

Fornitura:

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in gomma piena.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, pareti laterali antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Descrizione tecnica

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	1100 mm
Numero di portautensili (1 livello)	7
Ø Ruota	160 mm

Larghezza	675 mm
Larghezza utile	627 mm
Portata massima	400 kg
Profondità superficie di appoggio	1100 mm
Altezza	925 mm
Materiale ruota	Gomma piena
Larghezza superficie di appoggio	675 mm
Numero di guide portanti (1 livello)	4
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrelli per macchine CN

Accessori

Vassoio con coperchio per carrelli modulari Larghezza 627 mm	970175 627
Vassoio per carrelli modulari Larghezza 627 mm	970170 627