

**Garant****Multifix con supporto base Vario, Larghezza: 1440mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955340 1440
GTIN	4062406163242
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida multifunzionale in alluminio. Il supporto base Vario GARANT n. art. 955835 permette di fissare la guida con un angolo di 0 – 45° (a scatti) nel punto prescelto. Per uso con ganci e supporti Easyfix, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e Shadow Board, nonché unità d'illuminazione n. art. 928630 (da Dim. 940). Fissando altri supporti base vario n. art. 955835 è possibile aumentare la portata della guida Multifix di 10 kg ciascuno (fino a un massimo di 50 kg).

**Per:**

Montaggio a vite su pareti in muratura o in legno, lamiere in acciaio e piani di lavoro.

**Fornitura:**

Inclusi due supporti base Vario n. art. 955835.

**Nota:**

Sul binario Multifix i ganci e i supporti su piastra stretta non sono propriamente adatti.

**Descrizione tecnica**

Altezza	90 mm
Larghezza utile	1434 mm
Larghezza	1440 mm
Portata	20 kg
Peso	3 kg
Tipo di prodotto	Barra multifix

---

**Accessori**

Supporto base Vario Easyfix Modello 1	955835 1
Multifix Per modello 1500	928201 1500