

Garant

Parete divisoria (2 piantane e 3 pannelli forati) su un lato, Larghezza: 1500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955430 1500
GTIN	4062406163280
Classe articolo	91P

Descrizione

Esecuzione:

Piantane (tubo in acciaio 60×40×2 mm) con regolazione livello, **fessurazioni** sul **lato anteriore** e **posteriore** per agganciare ripiani ecc. Boccole filettate sul lato interno delle piantane per il montaggio (a vite) dei pannelli forati n. art. 928070; 928071.

Pannelli forati in lamiera di acciaio □ 9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento degli accessori per pannelli forati e dei ganci e supporti GARANT easyFix.

Uso:

Come elementi divisori e per l'esposizione flessibile e facilmente individuabile di utensili.

Verniciatura:

Pannelli forati grigio chiaro RAL 7035, piantane antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Profondità	660 mm
Altezza	2125 mm
Carico massimo campo	200 kg

Scheda tecnica

Peso	41 kg
Esecuzione pannello forato	monofronte
Larghezza	1500 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato per espositore