

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro per macchine a CN con cassetiera 24G + 30G, Lunghezza piano: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970615 2000
GTIN	4062406163389
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G e 30G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** e guide telescopiche differenziali. Con piano di lavoro in bambù.

Portata cassetti dell'alloggiamento 24G: 75 kg.

Portata cassetti della cassetiera 30G: 200 kg.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970705.

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Peso	270 kg
Larghezza corpo per cassetti a destra	750 mm
Larghezza corpo per cassetti a sinistra	600 mm
Altezza	850 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità utile cassetti	600 mm

Altezza corpo per cassette	800 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità corpo per cassette	700 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Larghezza utile cassette (corpo a destra)	650 mm
Larghezza utile cassette (corpo a sinistra)	500 mm
Larghezza utile cassette in G (alloggiamento a sinistra)	20
Larghezza utile cassette in G (alloggiamento a destra)	26
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Banco da lavoro per macchine a CNC

Accessori

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931168 75
Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931168 100
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931043 125
Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931168 300

Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931043 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931043 250
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	931043 50
Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931168 125
Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931043 100
Piano di lavoro, spessore 50 mmin bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm	926001 2000
Cassettiera per utensili con cassette200 kg Altezza mm / Numero di cassette 800/5	931115 800/5
Cassettiera per utensili con cassette75 kg Altezza mm / Numero di cassette 800/6	931005 800/6