

Garant GRIDLINE

Armadio per macchine a CN completo con portautensili, con saracinesca, Per codoli utensili: HSK63



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	971309 HSK63
GTIN	4062406164379
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40×20G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

Con saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.

Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 20 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Numero boccole portautensili	117
Peso	146 kg
Profondità in G	20
Larghezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Larghezza in G	40
Interasse A	78 mm
Altezza	2000 mm
Guide di sicurezza	9 paio
Numero di moduli portautensili	9
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Frontalini armadio	Saracinesca
Tipo di prodotto	Armadio per macchine CN

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/971309-HSK63>