

Garant GRIDLINE

Armadio per macchine a CN completo con portautensili, con ante battenti in lamiera piena, Per codoli utensili: HSK50**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 971341 HSK50 |
| GTIN | 4062406164515 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x20G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 20 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm
 Larghezza in G: 40
 Profondità in G: 20
 Guide di sicurezza: 2 paio

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|--|
| Profondità | 500 mm |
| Interasse A | 71 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
| Numero boccole portautensili | 126 |
| Peso | 126 kg |
| Altezza | 2000 mm |
| Profondità in G | 20 |
| Larghezza in G | 40 |
| Guide di sicurezza | 2 paio |
| Numero di moduli portautensili | 6 |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1000 kg |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Struttura armadio | Armadio base |
| Frontalini armadio | Porta battente in lamiera piena |
| Tipo di prodotto | Armadio per macchine CN |

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm

940501 2000

| | |
|---|--------------|
| Inserto in plastica Modello HSK50 | 947390 HSK50 |
| Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 20 | 971525 20 |
| Maniglia per GridLine Modello GP11 | 914226 GP11 |
| Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / armadietto 40G Per codoli utensili HSK50 | 971570 HSK50 |