

Garant GRIDLINE

**Armadio capiente per macchine a CN completo di boccole portautensili con ante battenti in lamiera piena, Per codoli utensili: HSK100****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 971451 HSK100 |
| GTIN            | 4062406164997 |
| Classe articolo | 9GI           |

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x28G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

**Fornitura:**

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 28 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

**Verniciatura:**

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942573 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento. Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 40  
 Profondità in G: 28  
 Altezza utile: 1845 mm

## Descrizione tecnica

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Peso                               | 115 kg   |
| Altezza utile                      | 1845 mm  |
| Profondità in G                    | 28   |
| Guide di sicurezza                 | 2 paio   |
| Profondità                         | 700 mm   |
| Numero di moduli portautensili     | 8  |
| Altezza                            | 2000 mm  |
| Numero boccole portautensili       | 56   |
| Interasse A                        | 116 mm   |
| Larghezza                          | 1000 mm  |
| Larghezza in G                     | 40   |
| Spessore del materiale             | 0,9 mm   |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1000 kg  |
| Angolo di apertura sportello       | 250 grado  |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm  |
| Serratura a cilindro               | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Struttura armadio                  | Armadio base   |
| Frontalini armadio                 | Porta battente in lamiera piena                                |
| Tipo di prodotto                   | Armadio capiente per macchine a CN                             |

## Accessori

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Inserto in plastica Modello HSK100 | 947390 HSK100 |
|------------------------------------|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio /<br>armadietto 40G Per codoli utensili HSK100 | 971570 HSK100 |
| Maniglia per GridLine Modello GP11  | 914226 GP11   |
| Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante<br>battenti Per altezza armadio 2000 mm       | 940501 2000   |
| Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per<br>profondità armadio in G 28                 | 971525 28     |