

Garant GRIDLINE

Armadio capiente per macchine a CN completo di boccole portautensili con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Per codoli utensili: C5



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 971453 C5 |
| GTIN | 4062406165079 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40x28G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 28 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942573 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento. Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 40
 Profondità in G: 28
 Altezza utile: 1845 mm

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|--|
| Interasse A | 97 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
| Larghezza in G | 40 |
| Numero di moduli portautensili | 8 |
| Altezza | 2000 mm |
| Guide di sicurezza | 2 paio |
| Profondità in G | 28 |
| Altezza utile | 1845 mm |
| Peso | 115 kg |
| Numero boccole portautensili | 72 |
| Profondità | 700 mm |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1000 kg |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Struttura armadio | Armadio base |
| Frontalini armadio | Porta battente in lamiera e policarb. trasparente |
| Tipo di prodotto | Armadio capiente per macchine a CN |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm | 940501 2000 |
| Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / armadietto 40G Per codoli utensili C5 | 971570 C5 |
| Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 28 | 971525 28 |
| Inserto in plastica Modello C5 | 947390 C5 |
| Maniglia per GridLine Modello GP11 | 914226 GP11 |