

Garant GRIDLINE

Armadio capiente per macchine a CN completo di boccole portautensili con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Per codoli utensili: HSK80**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971453 HSK80
GTIN	4062406165130
Classe articolo	9GI

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40×28G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 28 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942573 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento. Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 700 mm
 Larghezza in G: 40
 Profondità in G: 28
 Altezza utile: 1845 mm

Descrizione tecnica

Numero boccole portautensili	64
Altezza utile	1845 mm
Numero di moduli portautensili	8
Profondità in G	28
Peso	115 kg
Larghezza in G	40
Altezza	2000 mm
Profondità	700 mm
Guide di sicurezza	2 paio
Larghezza	1000 mm
Interasse A	104 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Tipo di prodotto	Armadio capiente per macchine a CN

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000
Inserto in plastica Modello HSK80	947390 HSK80
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / armadietto 40G Per codoli utensili HSK80	971570 HSK80
Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 28	971525 28