


Garant GRIDLINE

Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / vano 30G, Per codoli utensili: HSK40**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 971560 HSK40 |
| GTIN | 4062406165277 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione**Per:**

Montaggio su guide di sicurezza n. art. 971525.

Larghezza armadio / vano 30G (gli armadi con larghezza 60G sono dotati di 2 vani con larghezza 30G ciascuno).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--|
| Interasse A | 63 mm |
| Profondità | 135 mm |
| Numero boccole portautensili | 17 |
| Altezza | 54 mm |
| Per codoli utensili | HSK 40 |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Sistema di supporto per macchine a CN |

Accessori

| | |
|--|--------------|
| Inserto in plastica Modello HSK40 | 947390 HSK40 |
| Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 28 | 971525 28 |
| Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 20 | 971525 20 |