

Garant GRIDLINE

**Armadio verticale, cassetti estraibili con portautensili, Per codoli utensili:
HSK63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971655 HSK63
GTIN	4062406165635
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio verticale 30x28G con cassetti estraibili con guide sul fondo. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l'alloggiamento di portautensili, guide portanti, ripiani a vasca e lamiere forate.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Nei cassetti di larghezza 330 mm è possibile montare 2 supporti affiancati. Gli armadi verticali possono essere collocati solo su **pavimenti assolutamente piani!**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 30

Profondità in G: 28

Cassetti a estrazione verticale larghezza: 160 mm

Descrizione tecnica

Per codoli utensili	HSK 63
Peso	310 kg
Cassetti a estrazione verticale larghezza	160 mm
Larghezza	750 mm
Numero di cassetti estraibili	4
Numero boccole portautensili	336
Altezza	2000 mm
Numero di portautensili n. art. 970130	24
Interasse A	76 mm
Cassetto estraibile verticale h utile	1750 mm
Largh. in E	36E
Profondità	700 mm
Profondità in G	28
Larghezza in G	30
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetto estraibili verticale	600 kg
Portata corpo interno dell'armadio	2400 kg
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio verticale per carichi pesanti per macchine a CN

Accessori

Inserto in plastica Modello HSK63	947390 HSK63
	970130 HSK63

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
HSK63
