

**Elemento di centraggio per guarnizioni, Ø Testa: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	884110 50
GTIN	3662424053085
Classe articolo	83H

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura con cappuccio a percussione in acciaio. Ganasce in alluminio regolabili, bloccaggio mediante chiave esagonale di apertura 3 (o apertura 4 nella Dim. 90) inclusa nella fornitura. Ogni ganascia possiede 3 livelli di regolazione per adattarsi facilmente a tutti i tipi di guarnizioni e cuscinetti a sfera. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

Uso:

Diametri facilmente regolabili per il posizionamento e il centraggio di guarnizioni, cuscinetti, ecc. Adatto per l'utilizzo sulla maggior parte dei veicoli, motociclette incluse.

Descrizione tecnica

Peso	280 g
Lunghezza complessiva	175 mm
Numero di gradini	3
Diametro	9,5 - 50 mm
Fornitura	Chiave esagonale apertura 3
Materiale	Alluminio
Tipo di prodotto	Elemento di centraggio per guarnizioni

