

Garant GRIDLINE

**Cassettiera ESD 16G con cassetti, 12×20G, Altezza alloggiamento mm /  
Numero cassetti: 300/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972020 300/3
GTIN	4062406166496
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali**, con portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

**Uso:**

Corpo per cassetti per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010 – 972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell'altezza n. art. 972017 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972195.

**Collocamento:**

altezza frontalini dei cassetti mm: 50; 75; 100

**Verniciatura:**

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

**Nota:**

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

**Descrizione tecnica**

Peso	31 kg
Superficie utile dei cassetti in G	12×20

Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile	225 mm
Larghezza	400 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Larghezza utile cassette	300 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza utile per cassette	225 mm
Numero dei cassette	3
Profondità	650 mm
Altezza	300 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Cassetti ESD Altezza frontalini cassette 75 mm	972035 75
Cassetti ESD Altezza frontalini cassette 50 mm	972035 50
Cassetti ESD Altezza frontalini cassette 100 mm	972035 100
Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassette Altezza alloggiamento 300 mm	972030 300
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21