

Garant GRIDLINE

**Cassettiera ESD 16G con cassetti carrellata, 12×20G, Altezza alloggiamento mm / Numero cassetti: 500/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali**, con portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Con due ruote fisse e due piroettanti montate su cuscinetti a sfera (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), Ø 125 mm, con **ruote conduttive** resistenti all'abrasione. Cassetti con **apertura differenziata a una mano** che impedisce l'apertura accidentale del cassetto durante gli spostamenti.

**Uso:**

Corpo per cassetti per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010 – 972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell'altezza n. art. 972017 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972195.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 50; 75; 100; 200

**Verniciatura:**

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

**Nota:**

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

## Descrizione tecnica

Altezza	700 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
ComfortClose	no
Con sponda di contenimento	sì
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Larghezza utile cassette	300 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero dei cassette	4
Peso	54 kg
Portata massima	250 kg
Altezza utile	425 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile corpo per cassette	425 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Profondità	650 mm
Larghezza	400 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Altezza utile per cassette	425 mm
Spessore del materiale	1 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD

Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Carrello

## Accessori

Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 100 mm	972036 100
Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 50 mm	972036 50
Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 75 mm	972036 75
Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 200 mm	972036 200
Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassettsu ruote Altezza alloggiamento 500 mm	972032 500
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21