

Garant GRIDLINE

Cassettiera ESD 16G con cassetti carrellata, 12×20G, Altezza alloggiamento mm / Numero cassetti: 500/5mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali**, con portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Con due ruote fisse e due piroettanti montate su cuscinetti a sfera (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), Ø 125 mm, con **ruote conduttive** resistenti all'abrasione. Cassetti con **apertura differenziata a una mano** che impedisce l'apertura accidentale del cassetto durante gli spostamenti.

Uso:

Corpo per cassetti per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010 – 972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell'altezza n. art. 972017 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972195.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75; 75; 75; 75; 125

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Descrizione tecnica

Larghezza	400 mm
Altezza utile	425 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Profondità utile cassetti	500 mm
Portata massima	250 kg
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza utile cassetti	300 mm
ComfortClose	no
Altezza	700 mm
Altezza utile corpo per cassetti	425 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti larghezza utile in G	12
Peso	60 kg
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Con sponda di contenimento	sì
Numero dei cassetti	5
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	650 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Altezza utile per cassetti	425 mm
Spessore del materiale	1 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD

Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 75 mm	972036 75
Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 125 mm	972036 125
Alloggiamento ESD 16G per la dotazione personalizzata con cassettsu ruote Altezza alloggiamento 500 mm	972032 500
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21