

Garant GRIDLINE

Piano di lavoro ESD, Profondità 750 mm, Lungh. piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972160 1500
GTIN	4062406166960
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Piano di lavoro composto da pannello truciolare **interamente conduttivo** di 50 mm. Rivestimento superiore in laminato HPL **conduttivo** EGB 0,8 mm. Lato inferiore con sistema di trazioni opposte in laminato bianco. **Bordo in ABS antistatico** di 3 mm su tutto il perimetro. **Con tubo di acciaio interno come profilo di rinforzo.**

Nota:

Foro centrale per componente di messa a terra n. art. 972827 Dim. INT2W sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. Da ordinare separatamente.

Il piano di lavoro ESD deve essere utilizzato solo con strutture portanti ESD e raccordi a gomito ESD.

Descrizione tecnica

Caratteristiche ESD	sì
Nucleo conduttivo (volume)	sì
Spessore	51,6 mm
Profilo di rinforzo interno al piano di lavoro	30×30×3 mm
Spessore rivestimento	0,8 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Materiale laminato HPL conduttivo
Materiale piano di lavoro	Pannello truciolare interamente conduttivo
Lunghezza	1500 mm
Lunghezza piano	1500 mm
Strato superiore conduttivo	sì

Colore superficie piano di lavoro	grigio chiaro RAL 7035
Messa a terra	centrale, sul lato inferiore del piano di lavoro
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	Profondità 750 mm
Profondità	750 mm
Tipo di prodotto	Piano per banchi da lavoro