

Garant GRIDLINE

**Struttura portante ESD, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972180 800
GTIN	4062406166984
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell'altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con guide passacavi che consentono una posa facile e corretta di cavi e linee.

**Verniciatura:**

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

**Nota:**

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 972195, in modo da garantire loro una maggiore stabilità. L'altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.

Tutti i componenti in plastica non sono conduttivi ESD. Non è possibile la messa a terra attraverso le strutture portanti.

**Descrizione tecnica**

Per profondità piano	750 mm
Altezza	800 mm
Larghezza	50 mm

Profondità	700 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Struttura portante