


Garant GRIDLINE

Raccordo a gomito, Modello: 1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972195 1
GTIN	4062406167950
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordo a gomito in lamiera di acciaio profilata. Per garantire una maggiore solidità del banco da lavoro.

Uso:

Per un'ulteriore stabilizzazione delle strutture portanti.

Fornitura:

Raccordi a gomito, a coppie per singola struttura portante. Inclusive viti per il fissaggio alla struttura portante e al piano di lavoro.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Sulle strutture portanti sono già presenti i fori per il fissaggio del raccordo a gomito.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Altezza: 180 mm

Larghezza: 205 mm

Profondità: 40 mm

Descrizione tecnica

Altezza	180 mm
Larghezza	205 mm

Profondità	40 mm
Spessore del materiale	1 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Raccordo a gomito