

Garant GRIDLINE

Modulo portaprese ESD, Tipo di modulo: USB/5V**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972220 USB/5V
GTIN	4062406167967
Classe articolo	9GW

Descrizione**Uso:**

Di seguito vengono riportate le versioni delle nostre prese con il rispettivo modello di connettore. Per sapere se le prese sono utilizzabili in altri paesi, fare riferimento al modello di connettore.

Germania / DE: modello F

Svizzera / CH: modello J

Italia / IT: modello L

Francia / FR: modello E

Repubblica Ceca / CZ: modello E

Gran Bretagna / GB: modello G

Danimarca / DK: modello K

Stati Uniti / US: modello B

Per:

n. art. 972200 – 972203.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

- **Per la personalizzazione dei moduli accertarsi di non superare il numero massimo dei divisori delle barre portaprese.**

- **Il n. art. 972220 Dim. US110V/1 e US110V/2 può essere montato solo ai seguenti moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.**
- **I primi allacciamenti, nonché l'allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.**

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Divisorio: 1E

Descrizione: Caricabatterie USB per batterie con attacco USB, tensione di uscita 5 V / DC, corrente di carica max. 3000 mA.

Esecuzione: 2x connettori tipo A

Descrizione tecnica

Divisorio	1E
Descrizione	Caricabatterie USB per batterie con attacco USB, tensione di uscita 5 V / DC, corrente di carica max. 3000 mA.
Esecuzione	2x connettori tipo A
Spessore del materiale	1,5 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Modulo di energia