

Garant GRIDLINE

Carrello Workstation ESD, Altezza: 1300mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972060 1300
GTIN	4062406167103
Classe articolo	9GW

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio e struttura in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (modulo da 50 mm) per ripiani, guida con vaschette, ecc. nella Dim. 1.000 mm. **Boccole filettate** sul lato interno del telaio per il montaggio del pannello forato. 4 ruote piroettanti in TPE con dispositivo di bloccaggio, **Ø 125 mm**, con **ruote conduttive** grigie resistenti all'abrasione.

Uso:

Possibilità di attrezzarli con mensole, guide con vaschette portaminuteria e pannelli forati Dimensione 1000.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Descrizione tecnica

Peso	32 kg
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2

Altezza	1300 mm
Profondità	700 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza utile	970 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Portata massima	200 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Carrello portamateriali