

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro eLevel con rivestimento ESD, Lunghezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972013 1500
GTIN	4062406167042
Classe articolo	9GW

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro eLevel, conduttiva ESD secondo DIN EN 61340-5-1. Regolazione elettrica e continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Azionandolo è possibile regolare l'**altezza dell'intera postazione di lavoro. Bordo in ABS antistatico di 3 mm lungo tutto il perimetro.** Punto di messa a terra centrale sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. La messa a terra non avviene attraverso le strutture portanti. **Con tubo di acciaio interno come profilo di rinforzo.**

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in serie usare lamiere anticesoimento n. art. 972019 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Descrizione tecnica

Materiale piano di lavoro	Piano di lavoro ESD
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Spessore piano di lavoro	40 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm

Colore superficie piano di lavoro	grigio chiaro RAL 7035
Spessore rivestimento	0,8 mm
Larghezza	1500 mm
Profondità	800 mm
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Rivestimento del piano di lavoro	Materiale laminato HPL conduttivo
Serie	Workstation
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	670 - 990 mm
Peso	80 kg
Profondità piano di lavoro	700 mm
Modello	eLevel
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	670-990 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro