

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro eLevel con rivestimento ESD, Lunghezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972013 1000
GTIN	4062406167035
Classe articolo	9GW

Descrizione**Esecuzione:**

Postazione di lavoro eLevel, conduttiva ESD secondo DIN EN 61340-5-1. Regolazione elettrica e continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Azionandolo è possibile regolare l'**altezza dell'intera postazione di lavoro. Bordo in ABS antistatico di 3 mm lungo tutto il perimetro.** Punto di messa a terra centrale sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. La messa a terra non avviene attraverso le strutture portanti.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.

- **Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.**
- **Attenzione: per il montaggio in serie usare lamiere anticesoiamiento n. art. 972019 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).**

Descrizione tecnica

Profondità	800 mm
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Spessore piano di lavoro	40 mm
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì

Modello	eLevel
Larghezza	1000 mm
Peso	70 kg
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	670 - 990 mm
Serie	Workstation
Materiale piano di lavoro	Piano di lavoro ESD
Spessore rivestimento	0,8 mm
Colore superficie piano di lavoro	grigio chiaro RAL 7035
Profondità piano di lavoro	700 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Materiale laminato HPL conduttivo
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	670-990 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro