

Garant GRIDLINE

Cassettiera ESD per utensili con cassette, 20×24G, Altezza mm / Modello: 800/7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera per utensili 24×28G completa di cassette 20×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassette di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette. **Incluso cavo di messa a terra ESD.**

Collocamento:

altezza frontali dei cassette mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e cassette in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD.**

Nota:

- **Qualora l'armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassette.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

Altezza utile	700 mm
Larghezza utile cassette	500 mm

Peso	113 kg
Larghezza	600 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza	800 mm
Profondità utile cassetti	600 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Superficie utile dei cassetti in G	20×24
Profondità	700 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	20×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------