

Garant GRIDLINE

**Cassettiera ESD completa con cassetti su ruote, 26×24G, Altezza mm /  
Numero di cassetti: 985/7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti **conduttive** montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Con cassetti 26×24G. Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti di 75 mm). Con **cassetti con apertura differenziata a una mano** che ne impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

**Verniciatura:**

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

**Nota:**

- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**
- **Messa a terra attraverso le ruote.**

## Descrizione tecnica

Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Con sponda di contenimento	sì
Caratteristiche ESD	sì
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Altezza utile corpo per cassette	700 mm
Profondità utile cassette	600 mm
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Numero dei cassette	7
Ø Ruota piroettante	125 mm
Portata massima	600 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassette larghezza utile in G	26
Portata cassette/ripiani estraibili	50 kg
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza utile	700 mm
Cassette profondità utile in G	24
Larghezza	750 mm
ComfortClose	no
Peso	140 kg
Ø Ruota fissa	125 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Altezza	985 mm
Profondità	700 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Altezza utile per cassette	700 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico

Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Carrello

---

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------